



## Csapterlep kulcs Pofaalak, Kulcsnyílás: 15mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	612900 15
GTIN	4018754003525
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, négyszög csatlakozással rendelkező fej meghajtószerszámok befogásához, mint a racsnit, toldószár stb.

#### Felhasználás:

A különböző meghajtó szerszámok felhasználásának lehetősége miatt nehezen hozzáférhető helyeken lévő csavarok is könnyen elérhetők vele.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott; korongkefézett felület (éles szélek nélkül).

#### Figyelem:

Hozzávaló meghajtó szerszámokat lásd 632000 – 641350 és 655230 – 657766 sz.

### Műszaki leírás

Kulcsnyílás	15 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Fejvastagság h	6,3 mm
Fej szélesség b	30 mm
Hossz L	37,7 mm
Alak, profil	Pofaalak

Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej

## Tartozék

Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635420 75
„Zyklop Metal“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtósár, 3/8 col, kioldóval	635295
Toldósár, 3/8 col extra hosszú Teljes hossz 711 mm	635500 711
Csuklós hajtósár, 3/8 col	636000
Irányváltós kerepes hajtósár, 3/8 col, kioldóval Típus	635025
„Zyklop Speed“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtósár, 3/8 col, billenőfejjel és kioldóval	635190
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 40 mm	635420 40
T-hajtósár, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635720 200
Irányváltós kerepes hajtósár, 3/8 col, kioldóval Típus 3/8	635090 3/8
Keresztmarkolat, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635729 200
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635429 125
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635400 75
T-hajtósár, 3/8 col Teljes hossz 165 mm	635700 165
Toldósár, 3/8 col QuickRelease Teljes hossz 160 mm	635645 160
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 40 mm	635400 40
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636229 3/8
Áttolható kerepes hajtósár, 3/8 col, rövid nyéllel	635900
Finomfogazású kerepes hajtósár, irányváltós, 3/8 col kioldóval és forgatható markolattal	635220
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635400 125
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 160 mm	635400 160
Toldósár, 3/8 col extra hosszú Teljes hossz 305 mm	635500 305

Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635420 125
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635400 240
Toldószár, 3/8 col extra hosszú Teljes hossz 508 mm	635500 508
Kardáncsukló, 3/8 col QuickRelease Típus 3/8	636250 3/8
Keresztmarkolat, 3/8 col QuickRelease Teljes hossz 165 mm	635750 165
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636200 3/8
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635429 240
Toldószár, 3/8 col QuickRelease Teljes hossz 240 mm	635645 240
Toldószár, 3/8 col QuickRelease Teljes hossz 75 mm	635645 75
Toldószár, 3/8 col flexibilis Teljes hossz 194 mm	635600 194
Csuklós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval	635335
„Zyklop Metal“ finomfogazású kerepes hajtószár áttolható négyszöggel, 3/8 col, kioldóval	635290
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635429 75
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636220 3/8
Speciális toldószár, 3/8 col	612950