



Csapterlep kulcs Nyitott gyűrű alak, Kulcsnyílás: 18mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	612920 18
GTIN	4018754003402
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, négyszög csatlakozással rendelkező fej meghajtoszerszámok befogásához, mint a racsní, toldószár stb.

Felhasználás:

A különböző meghajtó szerszámok felhasználásának lehetősége miatt nehezen hozzáférhető helyeken lévő csavarok is könnyen elérhetők vele.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott; korongkefézett felület (éles szélek nélkül).

Figyelem:

Hozzávaló meghajtó szerszámokat lásd 632000 – 641350 és 655230 – 657766 sz.

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Kulcsnyílás	18 mm
Fejvastagság h	18,5 mm
Fejszélesség b	29 mm
Hossz L	40,8 mm
Alak, profil	Csillag alak, nyitott

Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635429 240
Csuklós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval	635335
Írányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval Típus 3/8	635090 3/8
Írányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval Típus	635025
Toldószár, 3/8 colQuickRelease Teljes hossz 240 mm	635645 240
Finomfogazású kerepes hajtószár, irányváltós, 3/8 col kioldóval és forgatható markolattal	635220
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 160 mm	635400 160
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635400 240
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635420 75
Toldószár, 3/8 colQuickRelease Teljes hossz 75 mm	635645 75
T-hajtószár, 3/8 col Teljes hossz 165 mm	635700 165
Kardáncsukló, 3/8 colQuickRelease Típus 3/8	636250 3/8
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635400 125
Áttolható kerepes hajtószár, 3/8 col, rövid nyéllel	635900
Toldószár, 3/8 colflexibilis Teljes hossz 194 mm	635600 194
„Zyklop Metal“ finomfogazású kerepes hajtószár áttolható négyszöggel, 3/8 col, kioldóval	635290
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 40 mm	635420 40
Keresztmarkolat, 3/8 colQuickRelease Teljes hossz 165 mm	635750 165
T-hajtószár, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635720 200
„Zyklop Speed“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 3/8 col, billenőfejjel és kioldóval	635190
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635429 75

Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635429 125
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636200 3/8
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636229 3/8
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636220 3/8
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635400 75
Toldószár, 3/8 col QuickRelease Teljes hossz 160 mm	635645 160
Speciális toldószár, 3/8 col	612950
„Zyklop Metal“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval	635295
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635420 125
Keresztmarkolat, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635729 200
Csuklós hajtószár, 3/8 col	636000
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 40 mm	635400 40