



## Csapterlep kulcs Pofaalak, Kulcsnyílás: 17mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	612900 17
GTIN	4018754003549
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, négyszög csatlakozással rendelkező fej meghajtoszerszámok befogásához, mint a racsnit, toldószár stb.

#### Felhasználás:

A különböző meghajtó szerszámok felhasználásának lehetősége miatt nehezen hozzáférhető helyeken lévő csavarok is könnyen elérhetők vele.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott; korongkefézett felület (éles szélek nélkül).

#### Figyelem:

Hozzávaló meghajtó szerszámokat lásd 632000 – 641350 és 655230 – 657766 sz.

### Műszaki leírás

Kulcsnyílás	17 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Fejvastagság h	6,3 mm
Fej szélesség b	38 mm
Hossz L	42,5 mm
Alak, profil	Pofaalak

Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej

## Tartozék

T-hajtószer, 3/8 col Teljes hossz 165 mm	635700 165
Toldószer, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635429 75
Írányváltós kerepes hajtószer, 3/8 col, kioldóval Típus 3/8	635090 3/8
Toldószer, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635429 240
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636220 3/8
Írányváltós kerepes hajtószer, 3/8 col, kioldóval Típus	635025
Toldószer, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635400 240
Csuklós hajtószer, 3/8 col	636000
Keresztmarkolat, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635729 200
Toldószer, 3/8 col QuickRelease Teljes hossz 160 mm	635645 160
Áttolható kerepes hajtószer, 3/8 col, rövid nyéllel	635900
Finomfogazású kerepes hajtószer, írányváltós, 3/8 col kioldóval és forgatható markolattal	635220
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636200 3/8
„Zyklop Metal“ írányváltós finomfogazású kerepes hajtószer, 3/8 col, kioldóval	635295
Kardáncsukló, 3/8 col QuickRelease Típus 3/8	636250 3/8
Toldószer, 3/8 col QuickRelease Teljes hossz 240 mm	635645 240
Toldószer, 3/8 col Teljes hossz 160 mm	635400 160
„Zyklop Metal“ finomfogazású kerepes hajtószer áttolható négyszöggel, 3/8 col, kioldóval	635290
Toldószer, 3/8 col Teljes hossz 40 mm	635400 40
Toldószer, 3/8 col flexibilis Teljes hossz 194 mm	635600 194
Keresztmarkolat, 3/8 col QuickRelease Teljes hossz 165 mm	635750 165

Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636229 3/8
Toldósár, 3/8 col QuickRelease Teljes hossz 75 mm	635645 75
Toldósár, 3/8 col extra hosszú Teljes hossz 305 mm	635500 305
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635400 75
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635429 125
Csuklós kerepes hajtósár, 3/8 col, kioldóval	635335
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635420 75
Speciális toldósár, 3/8 col	612950
Toldósár, 3/8 col extra hosszú Teljes hossz 508 mm	635500 508
T-hajtósár, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635720 200
Toldósár, 3/8 col extra hosszú Teljes hossz 711 mm	635500 711
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635400 125
„Zyklop Speed“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtósár, 3/8 col, billenőfejjel és kioldóval	635190
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 40 mm	635420 40
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635420 125