



## Írányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 3/8 col, Típus:



### Rendelési adatok

Rendelés száma	635175
GTIN	4000896185412
Árucikk kategória	630

### Leírás

**Kivitel:**

Írányváltó tárcsával jobbos és balos meghúzáshoz, munkaszög 5°.

**Szabvány:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Alkalmazható :**

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Fogak száma: 72

### Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Teljes hossz	186 mm
Fogak száma	72
Munkaszög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Termék fajtája	Racsni

