

HOLEX**Tépőzáras csiszolótárcsa (A) 15 lyukasztással, Ø 150 mm, Szemcsézet: 240****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567790 240
GTIN	4045197526472
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:**

Tépőzáras csiszolótárcsa **stabil papír hordozóval**. A portaszító bevonat megakadályozza az eltömődést. A hátoldal bolyhos velúr bevonatú.

Tépőzáras csiszolótárcsa félig nyitott szórással, korund (A).

Felhasználás:

Excenter csiszolókon tépőzáras csiszolótányérral, pl. 567990 sz. (porelszívás lehetséges).

Univerzális **Allround termék** durva-, köztes- és finomcsiszolóhoz minden fém- és műanyag felületen, lakkrendszeren és fán.

Műszaki leírás

Szemcsézet	240
Tárcsa Ø	150 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm

Elszívó lyukak száma	15
Meghajtó gép	Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

PU tépőzáras csiszolótányér Külső Ø 150 mm	567885 150
PU tépőzáras csiszolótányérPerforálás Külső Ø 150 mm	567887 150
Lyukasztott PU tartótányér Külső Ø 147 mm	567990 147