


**MIRKA****Tépőzáras csiszolótárcsa ABRANET® ACE HD, Ø 150 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567805 60
GTIN	6416868653328
Árucikk kategória	56M

**Leírás****Kivitel:**

Tépőzáras csiszolótárcsák, melyek csiszolószemcsékkel bevont, **hálószerű szerkezetű** poliamid szövetből állnak ezerszeres perforálással.

**Előny:**

- **Pormentes csiszolás: Csekély munkahely- és környezetterhelés.**
- **A csiszolótárcsa nem tömődik el (a felülethibák, porcsomók elkerülhetők).**
- **Garantáltan jobb felületek kevesebb csiszolóanyag felhasználásával.**
- **Nagy hatékonyság – a leválasztási teljesítmény a felülettől függően a sokszorosával növekszik.**

**ABRANET® ACE HD** megerősített, rendkívül kopásálló hálószerkezettel (perem) és kerámia szemcsével (CER). Rendkívül nagy csiszolási teljesítmény.

**Felhasználás:**

Rendkívül nagyteljesítményű felhasználásokhoz, mint **kompozit anyagok, alumínium stb. leválasztó csiszolása.**

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	60
------------	----

Tárcsa Ø	150 mm
Sorozat	ABRANET® ACE HD
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Csiszolóeszköz alapja	Poliamid szövet
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Elszívó lyukak száma	15
Meghajtó gép	Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

PU tépőzáras csiszolótányér Perforálás Külső Ø 150 mm	567887 150
Lyukasztott PU tartótányér Külső Ø 147 mm	567990 147

PU tépőzárás csiszolótányér Külső Ø 150 mm

567885 150