



Tépőzáras csiszolótányér, M14, Külső Ø: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	567760 150
GTIN	2050001029522
Árucikk kategória	52M

Leírás

Kivitel:

Tapadó oldal érdes szövetből a bolyhos velúr szöveten való biztonságos rögzüléshez. Stabil **csiszolótányér** általános csiszolási munkákhoz.

Felhasználás:

M14 menettel a sarokcsiszolókon való közvetlen felfogáshoz, maximum **40 m/s**.

Figyelem:

A tépőzáras csiszolótányér **nem** alkalmas az 566902 – 566950 sz. vlies tépőzáras tárcsához.

Műszaki leírás

Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Külső Ø	150 mm
Keménységi fok	közepes
Menet	M14
Termék fajtája	Tartótányér