

**MIRKA****Tépőzárás csiszolótárcsa ABRANET® ACE, Ø 150 mm, Szemcsézet: 180****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567804 180
GTIN	6416868220018
Árucikk kategória	56M

**Leírás****Kivitel:**

Tépőzárás csiszolótárcsák, melyek csiszolószemcsékkel bevont, **hálószerű szerkezetű** poliamid szövetből állnak ezerszeres perforálással.

Az **ABRANET® ACE** optimalizált csiszolóháló és **kerámia szemcsével (CER)** kitűnő csiszolási teljesítményt és **hosszabb élettartamot** biztosít.

**Előny:**

- **Pormentes csiszolás: Csekély munkahely- és környezetterhelés.**
- **A csiszolótárcsa nem tömődik el (a felülethibák, porcsomók elkerülhetők).**
- **Garantáltan jobb felületek kevesebb csiszolóanyag felhasználásával.**
- **Nagy hatékonyság – a leválasztási teljesítmény a felülettől függően a sokszorosával növekszik.**

**Felhasználás:**

Ideális **nagyon kemény anyagokhoz**, mint pl. UV lakkokhoz, alapozókhoz, keményfához történő felhasználáshoz, de jól használható acél anyagokhoz is.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	180
------------	-----

Tárcsa Ø	150 mm
Sorozat	ABRANET® ACE
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Meghajtó gép	Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzárás csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Lyukasztott PU tartótányér Külső Ø 147 mm	567990 147
PU tépőzárás csiszolótányérPerforálás Külső Ø 150 mm	567887 150
PU tépőzárás csiszolótányér Külső Ø 150 mm	567885 150