

MIRKA**Tépőzáras csiszolótárcsa ABRANET® ACE HD, Ø 150 mm, Szemcsézet: 120****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567805 120
GTIN	6416868265422
Árucikk kategória	56M

Leírás**Kivitel:**

Tépőzáras csiszolótárcsák, melyek csiszolószemcsékkel bevont, **hálószerű szerkezetű** poliamid szövetből állnak ezerszeres perforálással.

Előny:

- **Pormentes csiszolás: Csekély munkahely- és környezetterhelés.**
- **A csiszolótárcsa nem tömődik el (a felülethibák, porcsomók elkerülhetők).**
- **Garantáltan jobb felületek kevesebb csiszolóanyag felhasználásával.**
- **Nagy hatékonyság – a leválasztási teljesítmény a felülettől függően a sokszorosával növekszik.**

ABRANET® ACE HD megerősített, rendkívül kopásálló hálószerkezettel (perem) és kerámia szemcsével (CER). Rendkívül nagy csiszolási teljesítmény.

Felhasználás:

Rendkívül nagyteljesítményű felhasználásokhoz, mint **kompozit anyagok, alumínium stb. leválasztó csiszolása.**

Műszaki leírás

Szemcsézet	120
------------	-----

Tárcsa Ø	150 mm
Sorozat	ABRANET® ACE HD
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Csiszolóeszköz alapja	Poliamid szövet
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Elszívó lyukak száma	15
Meghajtó gép	Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

PU tépőzáras csiszolótányér Külső Ø 150 mm	567885 150
Lyukasztott PU tartótányér Külső Ø 147 mm	567990 147

PU tépőzárás csiszolótányérPerforálás Külső Ø 150 mm

567887 150