

**3M****Sarokcsiszoló polírozó készlet, 27 darabos, Tárcsa Ø: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567765 125
GTIN	2050001694263
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

Tépőzárás hátoldallal rendelkező csiszolókorongok sarokcsiszolókon való felhasználáshoz

**Felhasználás:**

**Csupán néhány lépés a tükörfényes felület elérése.**

- **Előcsiszolás: 359F Multicut tépőzárás csiszolótárcsa.**
- **Köztes csiszolás: 237AA Trizact™ tépőzárás csiszolótárcsa.**
- **Zárócsiszolás: Tépőzárás polírkorong (filc) polírozó pasztával.**

**Tartalom:**

Sarokcsiszoló készlet robusztus kartonban, tartalma:

10× **359F Hookit™** korund tépőzárás csiszolótárcsa (**A**) 180-as szemcse.

10× **237AA Trizact™ Hookit™** tépőzárás csiszolótárcsa 600-as szemcse (A030).

5× **tépőzárás polírkorong (filc)** Buffing Pad piros/fehér Hookit befogóval.

1× **polírozó paszta** (szilárd).

1× **tépőzárás tárcsa** Ø 125 mm (közepes).

1× **Felhasználási útmutató.**

**Műszaki leírás**

Tárcsa Ø	125 mm
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Tartalom (db)	27
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolótárcsa