

**STARCKE®****Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A) 6 + 1 Lyukasztás, Ø 150 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567775 60
GTIN	4002748776670
Árucikk kategória	56Z

**Leírás****Kivitel:**

**Csiszolópapír** Starcke 540 FK (F-papír, 40 – 180-as szemcse) ill. Starcke 544 C3K (240 – 800-as szemcse, sztearát bevonat), **nagy szilárdságú és sűrű szórású**. Nagy csiszolási teljesítmény a speciálisan kezelt korund **(A)** szemcséknek köszönhetően. **A tárcsa hátoldala bolyhos velúr borítású és öntapadó**, a gyors tárcsacseré érdekében.

6 lyukkal Atlas Copco csiszolóhoz RO150 (073700-150 sz.), Bosch-hoz, Metabo-hoz stb.

**Felhasználás:**

**Univerzálisan felhasználható** fémek, színes- és könnyűfémek, lakkok, festékek, fa, műanyag csiszolásához.

**Excenter csiszolókon** pl. az 567885 / 567990 sz. tépőzárás csiszolótárcsákkal. Maximális kerületi sebesség **40 m/s**.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	60
Tárcsa Ø	150 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Elszívó lyukak száma	7
Meghajtó gép	Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Lyukasztott PU tartótányér Külső Ø 147 mm	567990 147
PU tépőzáras csiszolótányérPerforálás Külső Ø 150 mm	567887 150
PU tépőzáras csiszolótányér Külső Ø 150 mm	567885 150