

MIRKA**Tépőzárás csiszolólap ABRANET®, 81×133 mm, Szemcsézet: 320****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567845 320
GTIN	6416868510393
Árucikk kategória	56M

Leírás**Kivitel:**

Tépőzárás csiszolótárcsák, melyek csiszolószemcsékkel bevont, **hálószerű szerkezetű** poliamid szövetből állnak ezerszeres perforálással.

Előny:

- **Pormentes csiszolás: Csekély munkahely- és környezetterhelés.**
- **A csiszolótárcsa nem tömődik el (a felülethibák, porcsomók elkerülhetők).**
- **Garantáltan jobb felületek kevesebb csiszolóanyag felhasználásával.**
- **Nagy hatékonyság – a leválasztási teljesítmény a felülettől függően a sokszorosával növekszik.**

Felhasználás:

ABRANET® tépőzárás lapok rezgőcsiszolókon történő felhasználáshoz, ill. az 567856 sz. kézi csiszolótömbön való kézi használathoz.

Lakkok, füllerek, alapozók, (szálerősítéses) műanyagok, színes- és könnyűfémek és alu ötvözetek, bútorelemek csiszolására excenter csiszolókon.

Műszaki leírás

Szemcsézet	320
Sorozat	ABRANET®
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Csiszolólap szélessége	81 mm
Csiszolólap hossza	133 mm
Terméknév attribútum	81×133 mm
Termék fajtája	Tépőzárás csiszolópapír

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Száraz	alkalmas		