

**HOLEX****Villáskulcs DIN 895, Kulcsnyílások: 6X7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613000 6X7
GTIN	4045197384430
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; villaszög 15°, erős szár.

**Szabvány:**

**DIN 895**

**Alapanyag:**

Speciális acél (szilárdság 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Fekete felület.

**Műszaki leírás**

Maximális pofamagasság h	3,5 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	7 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	6 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	100 mm
Szabvány	DIN 895
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
Alapanyag	Speciális acél
Felület	Barnított
Termék fajtája	Csavarkulcs

