

Garant**6-szög dugókulcs fej 3/8 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637125 10
GTIN	4045197497260
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

A Surface Drive kulcsnyílás szorosabb illeszkedést és nagyobb erőkifejtést tesz lehetővé. A nyomás közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat, kíméli a sérülékeny éleket. Köztes, pl. colos méreteket (A/F, BSF, BSW) és sérült, elkopott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Profil oldali Ø	14,6 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Hossz	25,5 mm
Kulcsnyílás	3/8 coll
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
6-szög dugókulcs profil	Surfacedrive
Szabvány	DIN 3124

Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej