

Garant**6-szög dugókulcs fej 3/8 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637125 11
GTIN	4045197497284
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

A Surface Drive kulcsnyílás szorosabb illeszkedést és nagyobb erőkifejtést tesz lehetővé. A nyomás közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat, kíméli a sérülékeny éleket. Köztes, pl. colos méreteket (A/F, BSF, BSW) és sérült, elkopott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Hossz	25,5 mm
Kulcsnyílás	11 mm
Profil oldali Ø	15,9 mm
Kulcsnyílás	7/16 coll
Kulcsnyílás	13/32 coll
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
6-szög dugókulcs profil	Surfacedrive

Szabvány	DIN 3124
Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej