



## 12-szög dugókulcs fej, 3/8 col, Kulcsnyílás: 11 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	637000 11
GTIN	4018754001941
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások a csavarfejeket és anyákat kímélő **AS-Drive** profillal. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület.

#### Szabvány:

**DIN 3124**

#### Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkelt bevonatra krómozott.

#### Figyelem:

**FIGYELEM!**

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 637029

### Műszaki leírás

Hossz	27 mm
Kulcsnyílás	11 mm
Profil oldali Ø	15,6 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll

Profil	12-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej