



6-szög dugókulcs fej 3/8 col, Kulcsnyílás: 15mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 637200 15 |
| GTIN | 4018754002962 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szál szerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások a csavarfejeket és anyákat kímélő **AS-Drive** profillal. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkelt bevonatra krómozott.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termék szám: 637229

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|----------|
| Kulcsnyílás | 15 mm |
| Profil oldali Ø | 20,6 mm |
| Hossz | 31 mm |
| Csatlakozó négyszög | 3/8 coll |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Szabvány | DIN 3124 |
| Profil | 6-szög dugókulcs |
| Alapanyag | HPQ® nagyteljesítményű acél |
| Felület | Nikkelbevonatra krómozott |
| AS-Drive profillal | igen |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |