

HOLEX**Villáskulcs DIN 895, Kulcsnyílások: 10X11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613000 10X11
GTIN	4045197384478
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; villaszög 15°, erős szár.

Szabvány:

DIN 895

Alapanyag:

Speciális acél (szilárdság 1200 – 1400 N/mm²).

Fekete felület.

Műszaki leírás

Maximális pofamagasság h	5,5 mm
Kulcsnyílás ₁	10 mm
Kulcsnyílás ₂	11 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	130 mm
Szabvány	DIN 895
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
Alapanyag	Speciális acél
Felület	Barnított
Termék fajtája	Csavarkulcs

