



12-szög dugókulcs fej, 3/8 col, Kulcsnyílás: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	637000 12
GTIN	4018754001958
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások a csavarfejeket és anyákat kímélő **AS-Drive** profillal. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkelt bevonatra krómozott.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 637029

Műszaki leírás

Hossz	28 mm
Kulcsnyílás	12 mm
Profil oldali Ø	16,9 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll

Profil	12-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej