

**HOLEX****Villáskulcs DIN 895, Kulcsnyílások: 22X24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613000 22X24
GTIN	4045197384591
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; villaszög 15°, erős szár.

**Szabvány:**

**DIN 895**

**Alapanyag:**

Speciális acél (szilárdság 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Fekete felület.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás <sub>2</sub>	24 mm
Maximális pofamagasság h	9,5 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	22 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	230 mm
Szabvány	DIN 895
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
Alapanyag	Speciális acél
Felület	Barnított
Termék fajtája	Csavarkulcs

