

**Egyoldalas villáskulcs, Kulcsnyílás: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613300 27
GTIN	4045197384898
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, villaszög 15°, erős szár.

**Szabvány:**

**DIN 894**

**Alapanyag:**

Speciális acél (szilárdság 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>). Fekete felület.

**Műszaki leírás**

Kulcs hossza L	250 mm
Kulcsnyílás	27 mm
Fej vastagsága h <sub>max</sub>	10,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Szabvány	DIN 894
Pofaállás	15 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Speciális acél
Felület	Barnított
Termék fajtája	Csavarkulcs

