



6-szög dugókulcs fej 3/8 col, Kulcsnyílás: 22mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	637200 22
GTIN	4018754003037
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások a csavarfejeket és anyákat kímélő **AS-Drive** profillal. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkelt bevonatra krómozott.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 637229

Műszaki leírás

Hossz	35 mm
Profil oldali Ø	28,7 mm
Kulcsnyílás	22 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll

Szabvány	DIN 3124
Profil	6-szög dugókulcs
Alapanyag	HPQ® nagyteljesítményű acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott
AS-Drive profillal	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej