

HOLEX**Lamellás csiszolóhenger, vlies, hullámos alakú, Ø 100×50 mm, Szemcseméret: 100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	568479 100
GTIN	4045197680686
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Standard méretek Ø 100×100 mm ill. karcsú kivitel Ø 100×50 mm kisméretű felületek megmunkálásához. Felfogó furat Ø 19 mm, többszörös ékhoronnyal.

Színusz alakban hajtott csiszolóvlies vágott él nélkül. Normál korunddal (A) bevonva.

Felhasználás:

Átmenetes **mattírozáshoz** és **polírozáshoz**.

Figyelem:

100×50 mm-es keskeny henger Ø esetén a szélesség kiegyenlítéséhez az 568439 sz. távtartó gyűrűt alkalmazza.

Műszaki leírás

Csiszolóeszköz alapja	Tisztító vlies
Ajánlott fordulatszám	2800 min ⁻¹
Szemcseméret	100
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Henger Ø	100 mm

Henger szélessége	50 mm
Terméknév attribútum	Ø 100×50 mm
Termék fajtája	Vlies lamellás csiszolóhenger

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		