



Üzemi vizsgáló készülék SENSOTORK®, Maximális nyomaték: 20Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	654250 20
GTIN	4018754181148
Árucikk kategória	63B

Leírás

Kivitel:

Kompakt üzemi vizsgáló készülék nyomatékkulcsokhoz.

Rugalmas bővítés a cserélhető jelátalakítók által lehetséges. Nagy pontosság a jelátalakító alacsony felépítésének következtében (alacsony keresztirányú erő), mérési érték feldolgozás és digitalizálás közvetlenül a jelátalakítóban (a mért érték kijelzési eltérése $\pm 0,25\%$ a névleges érték 20%– 100%-os tartományán belül; $\pm 0,5\%$ a névleges érték 10% – 20%-os tartományán belül és $\pm 1\%$ a névleges érték 2 %–10 %-os tartományán belül).

Nagy biztonság a ténylegesen kifejtett nyomaték kijelzése miatt, kattánó nyomatékkulcsok esetében.

Tartalom:

Jelátalakító, tartó, kijelző készülék, kijelző készülék állvány, spirálkábel, tápegység (1,5 m) csatlakozó kábellel, rögzítőkészlet vízszintes és függőleges vizsgálati pozícióhoz.

Műszaki leírás

Méret h_2	215 mm
Méret h_1	79 mm
Maximális nyomaték	20 Nm

Méret b	180 mm
Méret l	180 mm
Súly	6,2 kg
Négyszög befogó	1/4 coll
Méréstartomány	0,4 – 20 Nm
Energiaellátás	Vezetékes
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Interfész	USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4
Termék fajtája	Kalibráló és beállító szerkezet

Szolgáltatások

Mindkét oldali kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 400/2 Nm	020140 400/2
Mindkét oldali DAkkS kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

Tartozék

Jelátalakító Maximális nyomaték 20 Nm	654255 20
---------------------------------------	-----------