



Üzemi vizsgáló készülék SENSOTORK®, Maximális nyomaték: 100Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	654250 100
GTIN	4018754155781
Árucikk kategória	63B

Leírás

Kivitel:

Kompakt üzemi vizsgáló készülék nyomatékkulcsokhoz.

Rugalmas bővítés a cserélhető jelátalakítók által lehetséges. Nagy pontosság a jelátalakító alacsony felépítésének következtében (alacsony keresztirányú erő), mérési érték feldolgozás és digitalizálás közvetlenül a jelátalakítóban (a mért érték kijelzési eltérése $\pm 0,25\%$ a névleges érték 20%–100%-os tartományán belül; $\pm 0,5\%$ a névleges érték 10% – 20%-os tartományán belül és $\pm 1\%$ a névleges érték 2 %–10 %-os tartományán belül).

Nagy biztonság a ténylegesen kifejtett nyomaték kijelzése miatt, kattánó nyomatékkulcsok esetében.

Tartalom:

Jelátalakító, tartó, kijelző készülék, kijelző készülék állvány, spirálkábel, tápegység (1,5 m) csatlakozó kábellel, rögzítőkészlet vízszintes és függőleges vizsgálati pozícióhoz.

Tartalom:

Adapter (belső négyszög \times külső négyszög): 1/4 col \times 3/8 col

Műszaki leírás

Méret h_1	79 mm
Méret h_2	215 mm

Méret b	180 mm
Méret l	180 mm
Súly	7 kg
Négyszög befogó	3/8 coll
Maximális nyomaték	100 Nm
Méréstartomány	2 – 100 Nm
Energiaellátás	Vezetékes
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Interfész	USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4
Termék fajtája	Kalibráló és beállító szerkezet

Szolgáltatások

Mindkét oldali kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 400/2 Nm	020140 400/2
Mindkét oldali DAkKS kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

Tartozék

Kalibráló négyszög adapter Típus 1	654383 1
Jelátalakító Maximális nyomaték 100 Nm	654255 100