

3M Scotch-Brite™

Lamellás csiszolóhenger vlies (durva), Ø 100×100 mm, Szemcseméret: CRS**Rendelési adatok**

Rendelés száma	568470 CRS
GTIN	8021684328602
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Standard méretek Ø 100×100 mm. Felfogó furat Ø 19 mm többszörös ékhoronnyal.

Durva tisztítóvlies, agresszív és hosszú élettartamú.

Felhasználás:

Reve, rozsdá, futtatási szín és festékmaradványok gyors eltávolításához. Egyenletes felületi vonalkép. **Hosszú élettartam.**

Műszaki leírás

Csiszolóeszköz alapja	Durva tisztító vlies
Ajánlott fordulatszám	2800 min ⁻¹
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Henger Ø	100 mm
Henger szélessége	100 mm
Terméknév attribútum	Ø 100×100 mm
Termék fajtája	Vlies durva tisztítóhenger

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		