



Jelátalakító, Maximális nyomaték: 20Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	654255 20
GTIN	4018754224418
Árucikk kategória	63B

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosság a mérési értékeknek közvetlenül a jelátalakítóban történő feldolgozása és digitalizálása miatt. A keresztirányú erőkre nem érzékeny az alacsony kialakítása miatt.

Alkalmazható:

Üzemi vizsgáló készülék 654250 sz.

Figyelem:

Vizsgálókészülékek és jelátalakítók további méréstartománnyal külön rendelésre kaphatók.

Műszaki leírás

Súly	1,7 kg
Négyszög befogó	1/4 coll
Méréstartomány	0,4 - 20 Nm
Maximális nyomaték	20 Nm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4

Termék fajtája

Nyomatékvizsgáló készülék

SzolgáltatásokMindkét oldali kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék /
szenzor Maximális nyomaték 400/2 Nm

020140 400/2

Mindkét oldali DAkkS kalibrálásNyomatékvizsgáló
készülék / szenzor Maximális nyomaték 0,1-1100/2 Nm

020150 0,1-1100/2