

HOLEX**Lamellás csiszolóhenger vliés (A), Ø 100×50 mm, Szemcseméret: 100****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 568474 100 |
| GTIN | 4045197680624 |
| Árucikk kategória | 52E |

Leírás**Kivitel:**

Standard méretek Ø 100×100 mm ill. karcsú kivitel Ø 100×50 mm kisméretű felületek megmunkálásához. Felfogó furat Ø 19 mm, többszörös ékhoronnyal.

Vliés normál korunddal (A) bevonva.

Felhasználás:

Felületek gyors **tisztítása** és **simítása**.

Figyelem:

100×50 mm-es keskeny henger Ø esetén a szélesség kiegyenlítéséhez az 568439 sz. távtartó gyűrűt alkalmazza.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Ajánlott fordulatszám | 2800 min ⁻¹ |
| Csiszolóeszköz alapja | Tisztító vliés |
| Szemcseméret | 100 |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Henger Ø | 100 mm |
| Henger szélessége | 50 mm |
| Terméknév attribútum | Ø 100×50 mm |
| Furat Ø | 19 mm |
| Termék fajtája | Vlies lamellás csiszolóhenger |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Lakk | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |