

**Mért érték jeladó „FMT”, Maximális nyomaték: 10Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	654350 10
GTIN	2050001016676
Árucikk kategória	66D

Leírás**Kivitel:**

- **Statikus szenzorok kompletten kábellel (2 m) a 654300 vagy 654340 sz.-hoz való közvetlen csatlakoztatáshoz (a kalibrálási adatokat automatikusan felismeri).**
- **Közvetlenül rögzíthető a munkafelületre 3 csavarral (nem tartozék!)**

Tartalom:**UKAS kalibrálási tanúsítvánnyal jobb oldalon.**

A 150-es mérettel bezárólag terhelő adapter elektromos/sűrített levegős csavarozók ellenőrzésére. Stabil, műanyag kofferben.

Figyelem:

Ütvecsavarozókhoz nem alkalmas!

Műszaki leírás

Négyszög befogó	1/4 coll
Maximális nyomaték	10 Nm
Méréstartomány	0,5 - 10 Nm
Hatszög befogó	1/4 coll
Kalibrálás	O4
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága	±0,5 %
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termék fajtája

Nyomatékvizsgáló készülék

SzolgáltatásokDAkKS kalibrálás, jobbNyomatékvizsgáló készülék /
szenzor Típushoz 1000

020130 1000

Mindkét oldali DAkKS kalibrálásNyomatékvizsgáló
készülék / szenzor Maximális nyomaték 1000/2 Nm

020150 1000/2

Kalibrálás, jobbosNyomatékvizsgáló készülék / szenzor
Típushoz 400

020120 400

Mindkét oldali DAkKS kalibrálásNyomatékvizsgáló
készülék / szenzor Maximális nyomaték 0,1-1100/2 Nm

020150 0,1-1100/2

DAkKS kalibrálás, jobbNyomatékvizsgáló készülék /
szenzor Típushoz 0,1-1100

020130 0,1-1100

Tartozék

Terhelő adapter Maximális nyomaték 10 Nm

654352 10