

**Miniszalag Ø 90×100 mm, SC-BF, Szemcseméret: 100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	568561 100
GTIN	4001895524561
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Mini csiszolószalagok Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Vlies mini csiszolószalagok átmenetek készítéséhez, szatináláshoz és finiseléshez.

Alátétfilmmel rendelkezik valamennyi hengerre történő könnyű felhelyezés érdekében.

Felhasználás:

Felületcsiszoló és szatináló gépeken az 568570 – 568577 sz. tartóhengerrel (furat Ø 19 mm).

Maximális fordulatszám 5000 min⁻¹.

Műszaki leírás

Szemcseméret	100
Csiszolószalag hossza	289 mm
Csiszolószalag Ø	90 mm
Csiszolószalag szélessége	100 mm
Festék	barna
Kivitel	A coarse
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Gyártó jelölése	SC-BF
Termék fajtája	Csiszolószalag

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Tartóhenger Ø 90×100 mm Típus AIR	568575 AIR
-----------------------------------	------------