



Mért érték jeladó „FMT“, Maximális nyomaték: 25Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	654350 25
GTIN	5060922232939
Árucikk kategória	66D

Leírás

Kivitel:

- Statikus szenzorok kompletten kábellel (2 m) a 654300 vagy 654340 sz.-hoz való közvetlen csatlakoztatáshoz (a kalibrálási adatokat automatikusan felismeri).
- Közvetlenül rögzíthető a munkafelületre 3 csavarral (nem tartozék!)

Tartalom:

UKAS kalibrálási tanúsítvánnyal jobb oldalon.

A 150-es mérettel bezárólag terhelő adapter elektromos/sűrített levegős csavarozók ellenőrzésére. Stabil, műanyag kofferben.

Figyelem:

Ütvecsavarozókhoz nem alkalmas!

Műszaki leírás

Méréstartomány	1,25 - 25 Nm
Hatszög befogó	1/4 coll
Maximális nyomaték	25 Nm
Négyszög befogó	1/4 coll
Négyszög befogó	3/8 coll
Kalibrálás	O4
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága	±0,5 %

Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Nyomatékvizsgáló készülék

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás, jobbNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Típushoz 1000	020130 1000
Kalibrálás, jobbosNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Típushoz 400	020120 400
Mindkét oldali DAkKS kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 1000/2 Nm	020150 1000/2
DAkKS kalibrálás, jobbNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Típushoz 0,1-1100	020130 0,1-1100
Mindkét oldali DAkKS kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

Tartozék

Terhelő adapter Maximális nyomaték 25 Nm	654352 25
--	-----------