

**HOLEX**

**Lamellás csiszolóhenger, vlies, hullámos alakú, Ø 100×100 mm,  
Szemcseméret: 180**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	568480 180
GTIN	4045197526779
Árucikk kategória	52E

## Leírás

### Kivitel:

Standard méretek Ø 100×100 mm ill. karcsú kivitel Ø 100×50 mm kisméretű felületek megmunkálásához. Felfogó furat Ø 19 mm, többszörös ékhoronnyal.

**Színusz alakban hajtott csiszolóvlies** vágott él nélkül. Normál korunddal (A) bevonva.

### Felhasználás:

Átmenetes **mattírozáshoz** és **polírozáshoz**.

### Figyelem:

100×50 mm-es keskeny henger Ø esetén a szélesség kiegyenlítéséhez az 568439 sz. távtartó gyűrűt alkalmazza.

## Műszaki leírás

Csiszolóeszköz alapja	Tisztító vlies
Ajánlott fordulatszám	2800 min <sup>-1</sup>
Szemcseméret	180
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Henger Ø	100 mm

Henger szélessége	100 mm
Terméknév attribútum	Ø 100×100 mm
Termék fajtája	Vlies lamellás csiszolóhenger

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		