

HOLEX**Lamellás csiszolóhenger, vászon (A), Ø 100×100 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	568465 60
GTIN	4045197526663
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Csiszolóvászon legyező alakú lamella-elrendezésben a csiszolóhenger tengelye körül. Standard méretek Ø 100×100 mm ill. karcsú kivitel Ø 100×50 mm kisméretű felületek megmunkálásához. Felfogó furat Ø 19 mm, többszörös ékhoronnyal.

Felhasználás:

Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, sorjázáshoz és hosszanti csiszoláshoz.

Figyelem:

100×50 mm-es keskeny henger Ø esetén a szélesség kiegyenlítéséhez az 568439 sz. távtartó gyűrűt alkalmazza.

Műszaki leírás

Ajánlott fordulatszám	3700 min ⁻¹
Szemcsézet	60
Csiszolóeszköz alapja	Szövet
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Henger Ø	100 mm

Henger szélessége	100 mm
Terméknév attribútum	Ø 100×100 mm
Termék fajtája	Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		