

3M**Miniszalag Ø 90×100 mm, 237AA, Szemcsézet: 120**

Rendelési adatok

Rendelés száma	568550 120
GTIN	4001895606366
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

Miniszalagok Ø 90×100 mm (289×100 mm).

A finoman strukturált piramis felület **kitűnő finist biztosít maximális élettartam mellett.** Különösen alkalmas nemesacél lemezek közbenső csiszoláshoz.

Felhasználás:

Felületcsiszoló és szatináló gépeken az 568570 / 568575 sz. tartóhengerrel (furat Ø 19 mm).

Maximális fordulatszám 5000 min⁻¹.

Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1 %

3M szemcsézet megnevezés: A160

Műszaki leírás

Csiszolószalag Ø	90 mm
Szemcsézet	120
3M szemcsézet megnevezés	A160
Csiszolószalag szélessége	100 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Gyártó jelölése	237AA

Tartozék

Tartóhenger Ø 90×100 mm Típus SOFT	568580 SOFT
------------------------------------	-------------