



Vágótárcsa STANDARD ** kőzethez, Tárcsa Ø: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	569700 125
GTIN	9003173677872
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

Univerzális kőzetvágó tárcsa (specifikáció: **C30-BF**).

Felhasználás:

Természetes- és műkövekhez, tűzálló kövekhez és betonhoz.

Műszaki leírás

Alak	42
Alak leírása	hajlított
Furat Ø	22,23 mm
Maximális fordulatszám	12200 min ⁻¹
Tárcsaszélesség	2,5 mm
Specifikáció	C30-BF
Tárcsa Ø	125 mm
Anyagvastagsághoz	7,5 mm

Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Anyaghoz optimalizálva	Természetes kő
Anyaghoz optimalizálva	Műkő
Anyaghoz optimalizálva	Kőzet
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa