

Koken**IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1.1/2 col, Kulcsnyílás: 80mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	653950 80
GTIN	4991644465279
Árucikk kategória	63R

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Szabvány:

DIN 3129

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mangán foszfátzott felület.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Hossz	110 mm
Kulcsnyílás	80 mm
Profil oldali Ø	115 mm
Csatlakozó négyszög	1.1/2 coll
Profil	6-szög dugókulcs

gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Rögzítőcsap fejekhez, 1.1/2 col Øxhossz 7X75 mm	653995 7X75
Gumigyűrű fejekhez, 1.1/2 col Ø 95 mm	653990 95