

**HOLEX****Lamellás csiszolóhenger vlies (A), Ø 100×100 mm, Szemcseméret: 100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	568475 100
GTIN	4045197526731
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Standard méretek Ø 100×100 mm ill. karcsú kivitel Ø 100×50 mm kisméretű felületek megmunkálásához. Felfogó furat Ø 19 mm, többszörös ékhoronnyal.

Vlies normál korunddal (A) bevonva.

**Felhasználás:**

Felületek gyors **tisztítása** és **simítása**.

**Figyelem:**

100×50 mm-es keskeny henger Ø esetén a szélesség kiegyenlítéséhez az 568439 sz. távtartó gyűrűt alkalmazza.

**Műszaki leírás**

Csiszolóeszköz alapja	Tisztító vlies
Ajánlott fordulatszám	2800 min <sup>-1</sup>
Szemcseméret	100
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Henger Ø	100 mm

Henger szélessége	100 mm
Terméknév attribútum	Ø 100×100 mm
Furat Ø	19 mm
Termék fajtája	Vlies lamellás csiszolóhenger

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Szárász	alkalmas		