


**Finomcsiszoló henger (SiC), Ø 100×100 mm, Szemcsézet: 46****Rendelési adatok**

Rendelés száma	568485 46
GTIN	4027497488315
Árucikk kategória	53L

**Leírás****Kivitel:**

Rugalmas poliuretán csiszolóhenger (PU) SiC csiszolószemcsével borítva. Méret Ø 100×100 mm, furat Ø 19 mm kettős ékhoronnyal.

**Felhasználás:**

Karcolások kicsiszolásához, hegesztési varratok utólagos megmunkálásához. **Csillogó hosszanti csiszolást** hoz létre. Nagyon hosszú élettartamú, élstabil. pH semleges hűtőanyaggal nedves csiszoláshoz is alkalmas.

**Műszaki leírás**

Kötés keménységének leírása	lágý
Szemcsézet	46
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Henger Ø	100 mm
Henger szélessége	100 mm
Terméknév attribútum	Ø 100×100 mm
Ajánlott fordulatszám	900 - 1200 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Csiszolóhenger

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
Keményfém (HM)	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Száraz	alkalmas		