

**Vágótárcsa STANDARD ** kőzethez, Tárcsa Ø: 230mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	569700 230
GTIN	9003173675854
Árucikk kategória	53T

Leírás**Kivitel:**

Univerzális kőzetvágó tárcsa (specifikáció: **C30-BF**).

Felhasználás:

Természetes- és műkövekhez, tűzálló kövekhez és betonhoz.

Műszaki leírás

Tárcsaszélesség	3 mm
Furat Ø	22,23 mm
Alak leírása	egyenes
Maximális fordulatszám	6600 min ⁻¹
Alak	41
Specifikáció	C30-BF
Tárcsa Ø	230 mm
Anyagvastagsághoz	9 mm

Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Anyaghoz optimalizálva	Természetes kő
Anyaghoz optimalizálva	Műkő
Anyaghoz optimalizálva	Kőzet
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa