

3M Scotch-Brite™

**Kompakt finiselő korong (SiC), FS-WL, Tárcsa Ø×szélesség×Furat Ø:  
203X25X51mm****Rendelési adatok**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma    | 568741 203X25X51 |
| GTIN              | 638060219621     |
| Árucikk kategória | 53M              |

**Leírás****Kivitel:**

A kompakt vlies tárcsák **ismételhető finist** eredményeznek, mivel mindig új csiszolószemcse kerül a szerszámfelületre. **Nem változtat a munkadarab-geometrián, nem képződik csiszolási barázda, hosszú élettartamú.**

**Felhasználás:**

**Köszörűgépeken** vagy kézi csiszológépeken az 556380 sz. 1–2 méretű felfogó tuskéval és az 568782 sz. szűkítő karimával. Hozzávaló köszörűkorong-lehúzó 568785 sz.

A tekercselt rostvlies finiselő korong. **Finom, csillogó felületet** eredményez, pl. hidraulikahengerek, turbinalapátok, evőeszközök stb. gyártása során.

**Műszaki leírás**

|                |         |
|----------------|---------|
| Keménységi fok | közepes |
| Kivitel        | 6S fine |
| Finomsági fok  | finom   |
| Tárcsa Ø       | 203 mm  |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Furat Ø                       | 51 mm                 |
| Szélesség                     | 25 mm                 |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC                   |
| Csiszolóanyag                 | Szilíciumkarbid (SiC) |
| Terméknév attribútum          | FS-WL                 |
| Gyártó jelölése               | FS-WL                 |
| Meghajtó gép                  | Köszörűgép            |
| Termék fajtája                | Kompakt tárcsa        |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| INOX                          | alkalmas              |                |         |
| Ti                            | alkalmas              |                |         |
| GG(G)                         | alkalmas              |                |         |
| CuZn                          | alkalmas              |                |         |
| Műanyag, GFK                  | alkalmas              |                |         |
| Fa                            | feltételesen alkalmas |                |         |
| Lakk                          | alkalmas              |                |         |
| Uni                           | alkalmas              |                |         |
| Száraz                        | alkalmas              |                |         |