



Csillag-villáskulcs, col, Kulcsnyílás: 19/32coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	613520 19/32
GTIN	4018754020171
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal **AS-Drive** profillal. (3,2 – 5 méret 6-szöggel).

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Figyelem:

AS-Drive – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az **AS-Drive** jelölésről ismerhetők fel.

Előnyök:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Előny:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	19/32 coll
Maximális pofamagasság h1	5,3 mm

Kulcs hossza L	170 mm
Kulcsnyílás méret	Colos
Maximális gyűrűmagasság $h_{2\max}$	8,5 mm
Csillag helyzete	15 fok
Termék fajtája	Csavarkulcs