



Csillag-villáskulcs, Kulcsnyílás: 5mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 613500 5 |
| GTIN | 4018754019120 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal **AS-Drive** profillal. (3,2 – 5 méret 6-szöggel).

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Figyelem:

Előny:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 613600

Műszaki leírás

| | |
|--|----------|
| Maximális pofamagasság h1 | 4 mm |
| Kulcsnyílás | 5 mm |
| Kulcs hossza L | 95 mm |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Maximális gyűrűmagasság h _{2 max} | 6 mm |

| | |
|------------------|---------------------------|
| Szabvány | DIN 3113 A |
| Szabvány | ISO 3318 |
| Szabvány | ISO 7738 |
| Csillag helyzete | 15 fok |
| Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt |
| Alapanyag | Króm ötvözet acél |
| Felület | Nikkelbevonatra krómozott |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |