



Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid, Torx® profil: TX10



Rendelési adatok

Rendelés száma	637560 TX10
GTIN	4018754002818
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület. Penge erősen ötvözött speciális acélból, fényes.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm-ötvözött acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Torx® profil	TX10
Profilméret A	2,7 mm
Ø a meghajtott oldalon	17,8 mm
Hossz	49 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája	Dugókulcs fej

