



Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz 3/8 col, Kulcsnyílás: 18mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	637310 18
GTIN	4018754003228
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások a csavarfejeket és anyákat kímélő **AS-Drive** profillal. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület. 6-szög dugókulcs fejek.

Alapanyag:

HPQ® nagy teljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	18 mm
Tartómechanizmus gyújtógyertyákhoz	Gumi tartó
Profil oldali Ø	24,2 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Hossz	65 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Termék fajtája	Dugókulcs fej

