




Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz, Torx® profil: E12



Rendelési adatok

Rendelés száma	637450 E12
GTIN	4018754003709
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszögek **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szál szerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület.

Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Profilméret A: 11,1 mm

Profil oldali Ø: 14,9 mm

Hossz: 28 mm

Műszaki leírás

Torx® profil	E12
Hossz	28 mm
Profilméret A	11,1 mm
Profil oldali Ø	14,9 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz

Termék fajtája

Dugókulcs fej