



## Csillag-villáskulcs, Kulcsnyílás: 18mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 613500 18     |
| GTIN              | 4018754018833 |
| Árucikk kategória | 63A           |

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal **AS-Drive** profillal. (3,2 – 5 méret 6-szöggel).

#### Szabvány:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

#### Figyelem:

#### Előny:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

**FIGYELEM!**

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 613600

### Műszaki leírás

|  |          |
|--|----------|
| Maximális pofamagasság h1                  | 9 mm     |
| Kulcsnyílás                                | 18 mm    |
| Kulcs hossza L                             | 200 mm   |
| Kulcsnyílás méret                          | Metrikus |
| Maximális gyűrűmagasság h <sub>2 max</sub> | 14 mm    |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Szabvány         | DIN 3113 A                |
| Szabvány         | ISO 3318                  |
| Szabvány         | ISO 7738                  |
| Csillag helyzete | 15 fok                    |
| Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt  |
| Alapanyag        | Króm ötvözet acél         |
| Felület          | Nikkelbevonatra krómozott |
| Termék fajtája   | Csavarkulcs               |