



Csillag-villáskulcs készlet, Kulcsok száma: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	613510 12
GTIN	4018754058280
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal **AS-Drive** profillal. (3,2 – 5 méret 6-szöggel).

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Tartalom:

1-1 db 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970 sz. csillag-villáskulcs: 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méret

Figyelem:

Előny:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Műszaki leírás

Kulcsok száma	12
Kulcsnyílás méret	Metrikus

Csillag helyzete	15 fok
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613500 13
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5,5 mm	613500 5,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm	613500 18
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613500 8
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 24 mm	613500 24
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613500 16
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613500 10
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613500 17
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm	613500 19
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 21 mm	613500 21
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	613500 7
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 22 mm	613500 22