



12-szög dugókulcs fej 3/8 col hosszú, Kulcsnyílás: 15mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	637300 15
GTIN	4018754002214
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szál szerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások a csavarfejeket és anyákat kímélő **AS-Drive** profillal. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület.

Szabvány:

DIN 3124-L

Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	15 mm
Hossz	60 mm
Profil oldali Ø	20,6 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	12-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej

