



## Csillag-villáskulcs készlet, Kulcsok száma: 16



### Rendelési adatok

Rendelés száma	613510 16
GTIN	4018754058297
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal **AS-Drive** profillal. (3,2 – 5 méret 6-szöggel).

#### Szabvány:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

#### Tartalom:

1-1 db 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970 sz. csillag-villáskulcs: 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret

#### Figyelem:

##### Előny:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

### Műszaki leírás

Kulcsok száma	16
Kulcsnyílás méret	Metrikus

Csillag helyzete	15 fok
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

## Tartozék

Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm	613500 19
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	613500 7
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 34 mm	613500 34
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 27 mm	613500 27
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 24 mm	613500 24
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5,5 mm	613500 5,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613500 17
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 32 mm	613500 32
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613500 8
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 30 mm	613500 30
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 21 mm	613500 21
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613500 16
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm	613500 18
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 22 mm	613500 22
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613500 10
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613500 13