




Csuklós fej, 3/8 col, Kulcsnyílás: 19mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	637400 19
GTIN	4018754002559
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások a csavarfejeket és anyákat kímélő **AS-Drive** profillal. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület.

Szabvány:

DIN 3124 L

Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Hossz	57 mm
Profil oldali Ø	25,5 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	12-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej

